



Silovalssaustyökalu EG3T-3 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S12



Tilaustiedot

Tilausnumero	291507 S12
GTIN	4060491018942
Tuoteluokka	29F

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii pitkäsorvauskoneisiin.

Sopii:

Ø-alue (suositus): 5 mm – 50 mm

Huomautus:

- **Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

Tekninen kuvaus

Kärjen keskisiirto f	6 mm
Varren nelikulmio	12×12 mm
Rullan Ø	3 mm
maksimi valssausvoima	0,6 kN

Varren kiinnitystyyppi	S12
Ulkonema L _A	110 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu