

Garant**Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja, Sopii hyllyliitännäsvyydelle:
500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990370 500
GTIN	4062406115180
Tuoteluokka	91I

Kuvaus**Malli:**

3 tukivartta ripustettaviksi tukirunkoihin / kulmatukiin, sinkitty kulmahylly asetetaan tukivarsiparin päälle.

Käyttö:

Kulmaliitoksiin.

Pintakäsittely:

Poikkituet ovat **aina** antrasiitinharmaita RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Paksuus	38 mm
Hyllytason leveys	975 mm
Hyllytason otsapuoli (mitta A)	636 mm
Hyllytason syvyys (mitta B)	970 mm
Hyllytasohn syvyys	975 mm
Sopii hyllyliitännäsvyydelle	500 mm
Käyttöalue	Tasohyllykkö

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Materiaali	Sinkityt
Tuotetyyppi	Lokeroalusta