

Garant**Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Pohjareikä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø D: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239715 30 |
| GTIN | 4062406115647 |
| Tuoteluokka | 23A |

Kuvaus**Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

Pyörintätarkkuus $\leq 5 \mu\text{m}$ (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.

Lyhyet terät, suoraaurainen.

Käyttö:**Pohjareikiä varten.**

HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L_1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Nimellis-Ø D | 30 mm |
| Pään pituus l | 26 mm |
| Terän pituus l_1 | 12 mm |
| Syöttö f teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,8 mm/kierr, |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Kiinnityskoko | 20 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Avainkoko | 16 mm |
| Sarja | TopCut |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | Cermet |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Poraustoleranssi | H7 |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Semi-Standard | kyllä |
| Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| GG | sopii rajoituksin | 160 m/min | K |
| GGG | sopii rajoituksin | 140 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |