

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Perloninen kaapelinvetojousi Runpo 1, nauhan pituus: 20m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814865 20
GTIN	9120045472103
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa. Jousi perlonia. Toinen pää puristettu, **joustava ohjauskärki (Runpogleiter)** ja vetosilmukka, toinen pää ruuvattu, vetosilmukka.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	1,7 kN
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite

Tarvikkeet

Power Disk	814770
Kaapelinvoiteluaine	814760