

Garant
Pidin 90°, lieriömäinen, sisäjähd. pitkä, Tyyppi: 24


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 239745 24 |
| GTIN | 4062406115777 |
| Tuoteluokka | 23A |

Kuvaus

Malli:

NC-yhteensopiva kokoonpano suoralla varren halkaisijalla standardoituun käyttöön **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoissa** erittäin tarkkaan ja prosessivarmaan työhön.

Huomautus:

Ota huomioon pidikkeiden ja kalvinpäiden kiinnitinkoko. Muita kiinnittimiä nro 210550 – 210582 ja nro 212000.

Varsi: DIN 6535 HA, h6

sopii läpireiän Ø:lle: 26,21 - 32,2 mm

sopii pohjareiän Ø:lle: 30,21 - 40,2 mm

Kokonaispituus L: 202 mm

Hyötypituus L₁: 144 mm

Varren Ø D₅ h6: 25 mm

Suosittelut kiristysmomentti: 25 Nm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Suosittelut kiristysmomentti | 25 Nm |
| Varren Ø D ₅ h6 | 25 mm |
| sopii läpireiän Ø:lle | 26,21 - 32,2 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 144 mm |
| sopii pohjareiän Ø:lle | 30,21 - 40,2 mm |
| Kokonaispituus L | 202 mm |
| Sarja | TopCut |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |