

Garant**Mediamoduuli tukipylvääseen, Moduulin malli: CH250V/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928460 CH250V/2
GTIN	4062406116439
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Kaksi täysin johdotettua sukopistoketta.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010 (paitsi koko 200), nro 928020, 928075 ja nro 928076.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	10 A
Korkeus	480 mm

Leveys	55 mm
Paino	2 kg
Virtakytkin	ei
Pistorasioiden määrä tyyppi J	2
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi	J
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli