

Garant**ZeroClamp-adapteri SK (DIN 69871) -työkalunpitimille, Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø: 138mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360042 138
GTIN	4045197722829
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa. Työkappaleiden kiinnittämiseen SK-työkalunpitimellä (DIN 69871) (esim. ER, OZ jne.). Kiinnityspultti ruuvataan alapuolelta adapterin läpi työkalunpitimen kiinnittämiseksi. Sopii erityisesti pienten, herkkien tai pyöreiden työkappaleiden työstöön.

Sopii:

Kiinnityskupit Ø 90, Ø 120 tai Ø 138 mm, paikoitusporaus.

Huomautus:

Kiinnityspultti nro 360025 koko 14M12/90, Ø 90 mm.

Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, Ø 120 mm.

Kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16/138, Ø 138 mm.
Tilattava erikseen!

Tekninen kuvaus

Kiinnityspulttien reikien lukumäärä	1
Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø	138 mm
Rakenteen korkeus H	77 mm
Sarja	ZeroClamp
sopii tuotteelle	SK40
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

Tarvikkeet

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16/138	360025 18M16/138
---	------------------