

**Garant****Mediamoduuli tukipylvääseen, Moduulin malli: FR250/ONOF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928460 FR250/ONOF
GTIN	4062406116460
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä. Ruuvattavaksi paikalleen tukipylväiden sivulta. Täysin johdotettu sukopistoke ja valaistusyksikön virtakytkin.

**Sopii:**

Tukipylväät nro 928010 (paitsi koko 200), nro 928020, 928075 ja nro 928076.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Yhteen tukipylvääseen voidaan asentaa vain kaksi pistorasiaa.

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

**Tekninen kuvaus**

Nimellisjännite	250 V
KytKentäteho	250 V / 10 A
Nimellisvirta	16 A

Korkeus	480 mm
Paino	2 kg
Leveys	55 mm
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Pistorasioiden määrä tyyppi E	1
Virtakytkin	kyllä
Pistorasia, tyyppi	E
virtalaji	AC
Materiaalin paksuus	1 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkenämoduuli