

**Garant****Moduuli energialle ja väliaineille, Moduulin malli: NET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928470 NET
GTIN	4062406131760
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli ja holkkiliitäntä**.

Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.

**Kuvaus:**

**Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

**Käyttö:**

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.

Saksa / DE: tyyppi F

Sveitsi / CH: tyyppi J

Italia / IT: tyyppi L

Ranska / FR: tyyppi E

Tšekki / CZ: tyyppi E

Britannia / GB: tyyppi G

Tanska / DK: tyyppi K

Yhdysvallat / US: tyyppi B

**Sopii:**

Nro 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 ja 928510.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.**
- **Tuote 928470 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V \_LINK.**
- **Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoketai holkkiosien liitännän johtoihin.**

## Tekninen kuvaus

Jakoyksikkö	1E
Kuvaus	Tietoverkkopistorasia CAT-6a-suojattu, ei toimiteta johdotettuna. Standardi PoE IEEE 802.3af.
Malli	2x liitintyyppi RJ45
Leveys	100 mm
Korkeus	137 mm
Paino	0,2 kg
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kytkentämoduuli

