

Pistoliitin-lähtöpistoke, Napojen lukumäärä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	928490 3
GTIN	4062406117146
Tuoteluokka	91P

Kuvaus

Malli:

Tulopistoketta tarvitaan jakoyksikköön nro 928492, koko 3/5. Se muodostaa vastakappaleen nro:lle 928491, koko 3.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitettun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
 - **3 × 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liittämisen johtoihin!

Tekninen kuvaus

Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite	240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
IP-suojaluokka	IP 20
Tuotetyyppi	Pistoliitin