

Jakoyksikkö, Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä: 5/1+3/6



Tilaustiedot

Tilausnumero	928492 5/1+3/6
GTIN	4062406117191
Tuoteluokka	91P

Kuvaus

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitettun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):

- Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
- Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.
- Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
- Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
 - 3 × 1,5 mm² vaihtovirralla (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
- Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liittämisen johtoihin!

Tekninen kuvaus

Liitöntöjen lukumäärä, 3-napainen nrolle 923420 koko 3	6
Nimellisjännite	400 V
Liitöntöjen lukumäärä, 5-napainen nrolle 923419 koko 5	1
Liitöntöjen lukumäärä, 5-napainen nrolle 923420 koko 5	1
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 20
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Jakoyksikkö