

## Pistoliitin-lähtöpistoke, Napojen lukumäärä: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	928491 3
GTIN	4062406117160
Tuoteluokka	91P

### Kuvaus

#### Malli:

Tällä pistoliitin-lähtöpistokkeella voidaan liittää lisäkomponentteja.

#### Kuvaus:

**Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.**
- **Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.**
- **Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.**
- **Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Suojausluokka 1**
- **Kotelointiluokka IP 20.**

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liittäminen johtoihin!

### Tekninen kuvaus

Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite	240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 20
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Pistoliitin