

## Jakoyksikkö, Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä: 3/5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	928492 3/5
GTIN	4062406117184
Tuoteluokka	91P

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):

- Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
- Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.
- Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
- Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
- Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Huomautus:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liittämisen johtoihin!

### Tekninen kuvaus

Liitöntöjen lukumäärä, 3-napainen nrolle 923419 koko 3	1
Liitöntöjen lukumäärä	5
Napojen lukumäärä	3
Nimellisjännite	240 V
Liitöntöjen lukumäärä, 3-napainen nrolle 923420 koko 3	5
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 20
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi	Jakoyksikkö