

Garant**Pohjareikäkalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 162825 3 |
| GTIN | 4062406117207 |
| Tuoteluokka | 110 |

Kuvaus**Malli:**

Etuleikkaava konekalvin mahdollistaa mahdollisimman **täsmällisen sovitetarkkuuden**. **Optimoitu etuleikkuu** mahdollistaa **tarkan ja suoran** reiän. **Suorat ja pitkät leikkaukset** optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Täsmällisesti kohdistettujen, peräkkäisten reikien tekemiseen. Kun porattavien reikien tulee olla erittäin suoria. Reiän pohjaan asti tehtävään ja läpireikien kalvintaan.

Huomautus:

Konfiguroitavat kalvimet, halkaisija 2,200 mm – 12,220 mm ja vapaasti valittava sovite on tilattavissa nrolla 162830.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Toleranssi | H7 |
| varren Ø D _s | 3 mm |
| Kokonaispituus L | 61 mm |
| Ulkonema L ₁ | 33 mm |
| Terän pituus L _c | 12 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 3 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,1 mm/kierr, |
| Otsakatkaisu | 1,5 mm |
| Kalvintatyövara Ø ohjearvo | 0,1 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varsi | Lieriövarsi, e9 |
| Käyttö poraustavalla | pohja- ja läpireiällä |
| Värirenas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | soveltuu | 20 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 20 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 10 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 10 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 10 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 20 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |