

Garant**Pohjareikäkalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162825 7
GTIN	4062406117245
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Etuleikkaava konekalvin mahdollistaa mahdollisimman **täsmällisen sovitetarkkuuden**. **Optimoitu etuleikkaus** mahdollistaa **tarkan ja suoran** reiän. **Suorat ja pitkät leikkaukset** optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Täsmällisesti kohdistettujen, peräkkäisten reikien tekemiseen. Kun porattavien reikien tulee olla erittäin suorita. Reiän pohjaan asti tehtävään ja läpireikien kalvintaan.

Huomautus:

Konfiguroitavat kalvimet, halkaisija 2,200 mm – 12,220 mm ja vapaasti valittava sovite on tilattavissa nrolla 162830.

Tekninen kuvaus

Toleranssi	H7
Nimellis-Ø D _c	7 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Terien lkm Z	6
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	109 mm
Ulkonema L ₁	69 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
Otsakatkaisu	2,5 mm
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 - 0,2 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi, e9
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Värirenas	vihreä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
GG(G)	soveltuu	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		