

Garant GRIDLINE

## Mediakisko työpenkin takasivuun, Sopii 2 jalkaosan väliseen pituuteen: 1200mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928510 1200   |
| GTIN         | 4062406117429 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

### Kuvaus

#### Malli:

Mediakisko kiinnitettäväksi työpenkin takasivuun jalkaosien väliin. Mediamoduulit on täysin johdotettu yhteen.

Valmistettu teräslevystä, **modulaarinen rakenne**. Kaikissa kytkentäosissa **kaapeli** ja **holkkiliitäntä**. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.

Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.

#### Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):

1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,  
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

#### Kuvaus:

#### Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):

- Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
- Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
- Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
- Valmistettujen kaapelien poikkipinta-ala:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vaihtovirralla (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
- Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.

#### Sijoitus:

Pistorasia 250 V, nro 928470 koko DE250V/1: 2

Tyhjiä moduulien määrä (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

#### Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Muita sopivia mediamoduuleja on nrossa 928470. Moduuleita nro 928470 kokoja \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 ja \_RCD ei voida käyttää mediakiskossa.

## Tekninen kuvaus

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Syvyys                        | 40 mm  |
| Leveys                        | 1200 mm  |
| Korkeus                       | 200 mm   |
| Virtakytkin                   | ei   |
| Nimellisjännite               | 250 V  |
| Pistorasioiden määrä tyyppi F | 2  |
| Pistoketyyppi, tulo           | GST-pistokejärjestelmä   |
| Pistorasia, tyyppi            | F  |
| Materiaalin paksuus           | 1 mm   |
| Värivalikoima                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi                   | Kytkentämoduuli  |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/2 | 928470 0/2 |
| Moduuli energialle ja väliaineille Moduulin malli 0/1 | 928470 0/1 |