

Garant**LED-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928600 1000
GTIN	4062406117443
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

Sopii:

Kannatinvarsikonsolei nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Tekninen kuvaus

Syvyys	120 mm
Häikäisemätön ja vilkkumaton	kyllä
Valaisimen syvyys	30 mm
Valaisimen pituus	850 mm
Pituus	920 mm
Sarja	Työasema
Valovirta	1890 lm
Tehonkulutus	27 W

Paino	3 kg
Sopii tyyppiin	1000 mm
LED-teknologia	kyllä
Väriämpötila	4000 K
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	ei
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin