

HOLEX**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: C1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540750 C1225
GTIN	4045197723536
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisista. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Pään Ø	12 mm
Muoto	C1225
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		