

Waldmann **TAMETO-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928608 1500   |
| GTIN         | 4013330060695 |
| Tuoteluokka  | 93L           |

**Kuvaus****Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrunгон ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö ja runko väritöntä eloksoitua alumiinia ja mustaa muovia. PMMA-kartioprismasuojuksen häikäisysoja. Valaistusyksikkö voidaan himmentää portaattomasti, ja sen suljettu rakenne suojaa lialta. Liitäntä teollisuuspistojärjestelmällä helppoon sarjakaapelointiin.

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisään tunkeutumisesta vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Sopii:**

Kannatinvarsikonsolei nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

**Tekninen kuvaus**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Syvyys                       | 187 mm  |
| Pituus                       | 1420 mm |
| portaattomasti himmennettävä | kyllä   |
| Valaisimen syvyys            | 167 mm  |
| Valaisimen pituus            | 1190 mm |
| Väriämpötila                 | 4000 K  |
| Häikäisemätön ja vilkkumaton | kyllä   |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Paino               | 4 kg                       |
| Tehonkulutus        | 33 W                       |
| LED-teknologia      | kyllä                      |
| Sopii tyyppiin      | 1500 mm                    |
| Valovirta           | 3200 lm                    |
| Energiansyöttö      | Verkkokäyttöinen           |
| Nimellisjännite     | 250 V                      |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä     |
| IP-suojaluokka      | IP 20                      |
| Virtakytkin         | kyllä                      |
| Materiaalin paksuus | 1 mm                       |
| Tuotetyyppi         | Pinta-asennettava valaisin |