

Garant**LED-valaistusyksikkö, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928600 1500
GTIN	4062406117450
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitântäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Väriämpötila / valoväri n. 4 000 K.

Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Tekninen kuvaus

Häikäisemätön ja vilkkumaton	kyllä
Sopii tyyppiin	1500 mm
Väriämpötila	4000 K
Paino	4 kg
Syvyys	120 mm
Valovirta	2520 lm
Pituus	1420 mm
LED-teknologia	kyllä

Tehonkulutus	36 W
Valaisimen syvyys	30 mm
Sarja	Työasema
Valaisimen pituus	1110 mm
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pinta-asennettava valaisin