

Waldmann **Varrellinen valaisin Taneo, Tyyppi: 47****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928655 47
GTIN	4013330055967
Tuoteluokka	93L

Kuvaus**Malli:**

Tehokas, suorituskykyinen ja huoltoa tarvitsematon LED-tekniikka tarjoaa laajan, tasaisen, varjottoman ja häikäisemättömän valaistuksen. Kalvokytkin, virrankytkenä- ja himmennystoiminto, (portaattomasti 10 %:iin asti, muistitoiminto). Runko väritöntä, anodisoitua alumiinia. Jousikäyttöinen varsi 3D-päänivelellä. Väriämpötila neutraalin valkoinen 4 000 K. Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen (verkkolaite ja kaapeli). 36 valodiodia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pöytäpuristimen (puristusväli 0–70 mm).
3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valaisimen rungon pituus	577 mm
Lampun rungon leveys	136 mm
3D-nivelvarren toimintasäde	180 astetta
Lamppu	LED
Lampun rungon korkeus	33 mm
kiinnitystapa	Pöytälukitus

Väriämpötila	neutraalin valkoinen K
Liitäntäkaapelin pituus	3 m
Tehonkulutus	30 W
himmennettävä valaistus	Portaaton
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
Nimellisjännite	250 V
Väriämpötila	4000 K
Kokonaiskorkeus	1070 mm
Pistoketyyppi, tulo	C
Virtakytkin	kyllä
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin