

Garant**Pinottava kaappi, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928700 1500
GTIN	4062406117627
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Runko teräspeltiä, **kaksinkertainen takaseinä** (pölynsuoja). Sisäpuoli teräslevyä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm. Ovi kääntyy avattaessa vaakasuoraan eteen. Asennettavaksi kannatinpylväiden nro 928010 väliin.

Käyttö:

Sopii myös seinäasennukseen.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Sopii tyyppiin	1500
Paino	38 kg
Hyötykorkeus	410 mm
Kantavuus	120 kg
Syvyys	250 mm
Leveys	1420 mm
Hyötyleveys	1 380 mm
Hyötysyvyys	150 mm
Korkeus	481 mm

Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	pinottava kaappi

Tarvikkeet

Kaasujousi Sopii kokoon 1500	938016 1500
------------------------------	-------------