

Garant**Pinottava kaappi rulo-kansilla, Leveys: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928710 2000
GTIN	4062406117658
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyrunko, **kaksinkertainen takaseinä** (pölyltä suojattu). Sisäpuoli □ 9×9 mm 37 mm:n välein. Eloksoidut rulokannet, 2 muovikahvaa, reunalista ja nastasynterilukko.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Leveys	2000 mm
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	962 mm
Hyötysyvyys	140 mm
Hyötyleveys	1950 mm
Syvyys	250 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	pinottava kaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO13	914226 KO13
-----------------------------------	-------------