

**HOLEX****Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: L1020****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540750 L1020  |
| GTIN         | 4045197723680 |
| Tuoteluokka  | 52D           |

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**HOLEX-** jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökartio (KEL).**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hammastustiheysaste     | keskikova        |
| Pään Ø                  | 10 mm            |
| Kokonaispituus          | 65 mm            |
| Muoto                   | L1020            |
| Muodon kuvaus           | Pyörökartio      |
| Hammastus, lyhlynimitys | Z7               |
| Hammastustyyppi         | ristihammastettu |
| Varren Ø                | 6 mm             |
| Pään pituus             | 20 mm            |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Sarja         | Z7-hammastus |
| Lastuava aine | KM           |
| Tuotetyyppi   | Jyrsintappi  |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |