

Garant**CaraFin Diamant -kiillotuskara, D3, Tyyppi: ZY0608****Tilaustiedot**

Tilausnumero	551940 ZY0608
GTIN	4062406114565
Tuoteluokka	51G

Kuvaus**Malli:**

Kiillotusterät, joustavaa PU-materiaalia, kosketuskehällä timanttiraepinnoitus. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	6 mm
Varren Ø	3 mm
Suositteltu kierrosnopeus	1 - 2 m/s
Pään pituus	8 mm
Sarja	CaraFin
Hioma-aine	timantti

Hioma-aineen lyhenne	D
Hienousaste	Erikoiskiillotus
Tuotenimen määrite	D3
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		