



Työpöytä, 3 vetolaatikkoa ja 1 saranaovi, Pöytälevyn pituus: 1500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	929530 1500
GTIN	4062406117795
Tuoteluokka	92W

Kuvaus

Malli:

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasynterilukolla, 2 avainta.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 180; 180; 180

Oven korkeus (oikea) mm: 540

Erikoistarvike:

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

Pintakäsittely:

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.

Huomautus:

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
---------------------	------------------

Työtason syvyys	700 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Alarakenteen syvyys	630 mm
Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	3
Alarakenteen leveys	1200 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	700 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Työtason paksuus	40 mm
Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Korkeus	850 mm
Paino	80 kg
Oven korkeus (oikea)	540 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202