

**Työpöytä, 1 vetolaatikko ja 2 saranaovea, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	929520 1500
GTIN	4062406117788
Tuoteluokka	92W

**Kuvaus****Malli:**

- Työtason paksuus 40 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
- Alusta hitsattua teräspeltiä.
- Teräspeltiset vetolaatikot, joissa kevyesti pyörivät Delrin-rullat.
- Ovet teräslevyä, muovikouru, aukeamiskulma 180, saranoissa itsesulkijamekanismi.
- Keskuslukitus nastasynterilukolla, 2 avainta.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 180

Oven korkeus (vasen) mm: 540

Oven korkeus (oikea) mm: 360

**Erikoistarvike:**

Sopiva hyllytaso, katso nro 929581.

**Pintakäsittely:**

Runko RAL 7035 vaaleanharmaa, etulevyt antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu., hyllyt ja hyllytasot sinkityt.**

**Huomautus:**

Muut mahdolliset etulevyjen värit: vaaleanharmaa RAL 7035, signaalinsininen RAL 5005.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Tekninen kuvaus**

Työtason pituus	1500 mm
-----------------	---------

Rivityöpenkki	ei – liian suuri levyn ulkonema
Vetolaatikon hyötysyvyys	520 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	490 mm
Alarakenteen leveys	1200 mm
Työtason syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason paksuus	40 mm
Paino	76 kg
Oven korkeus (vasen)	540 mm
Alarakenteen syvyys	630 mm
Oven korkeus (oikea)	360 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	700 kg
Työpenkki lukittavissa keskitetysti	kyllä
Työtason pinta	väritön lakkaus
Korkeus	850 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	100 kg
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	90 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudentasaus	20 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkohylsy 225-010-9 ilman lukkosylinteriä

914202