



Jyrsintappisarja 5 osaa, hammastus INOX – karkea, KM, Jyrsintappien lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	547110 5
GTIN	4007220068816
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Valikoimassa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 547200, koot A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Hammastustiheysaste	karkea
Lastuava aine	KM

Varren Ø	6 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

JyrsintappiHammas INOX – karkea Tyyppi A1225	547200 A1225
JyrsintappiHammas INOX – karkea Tyyppi C1225	547200 C1225
JyrsintappiHammas INOX – karkea Tyyppi G1225	547200 G1225
JyrsintappiHammas INOX – karkea Tyyppi F1225	547200 F1225
JyrsintappiHammas INOX – karkea Tyyppi D1210	547200 D1210