



Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: F1020



Tilaustiedot

Tilausnumero	540750 F1020
GTIN	4045197723604
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisista. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	F1020
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Kokonaispituus	64 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Pään Ø	9,6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	19 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		