

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921017 1500
GTIN	4062406117900
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnon.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	950 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	125,8 kg
Laatikoiden lukumäärä	4
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10

Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955072 22