

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 16G, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6+4mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 125, 200, 300

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	164 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm

Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Sarja	vario
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm

927500 100

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927500 300
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/6	927300 800/6
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/4	927300 800/4
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500