

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 16G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6+4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 125, 200, 300

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Toimituksen sisältö:**

2 × laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Työtason paksuus	50 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Paino	164 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm

927500 75

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Lukkosuojus, GridLine Tyypä KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927500 300
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/4	927300 800/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/6	927300 800/6