

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 16G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6+7mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922177 1500/6+7
GTIN	4062406118228
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Laatikoiden lukumäärä	13
Vetolaatikon hyötyleveys G	12

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston korkeus	900 mm
Korkeus	950 mm
Työtason pituus	1500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Paino	189 kg
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927500 250
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 900/7	927300 900/7
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 900/6	927300 900/6