

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, 2 laatikostorunkoa 16G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/6+4mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 125, 200, 300

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Toimituksen sisältö:

2 × laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	10
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Työtason pituus	1500 mm

Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	vario
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Paino	164 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927500 125
--	------------

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927500 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 300 mm	927500 300
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/4	927300 800/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 800/6	927300 800/6
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500