

Garant GRIDLINE

Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
--------------	----

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
alaslaskettava	ei
Iskunvaimennin	ei
Paino	62,1 kg
Sarja	vario
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Laatikostokehys hyötykorkeus	125 mm
Työntökahva	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason materiaali	Bambu
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Työtason syvyys	750 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
pyörialustan enimmäiskantokyky	250 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoston korkeus	200 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm	927140 700
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4