

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G,  
Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

**Sijointus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Laatikoiden lukumäärä	1
-----------------------	---

Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
ComfortClose	ei
Paino	57,1 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
alaslaskettava	ei
Korkeus	850 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoston korkeus	200 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikoston leveys	600 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Iskunvaimennin	ei
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	vario
Sarja	vario
Työtason pituus	1000 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikoiden hyötiala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Työntökahva	ei
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Laatikostokehys hyötykorkeus	125 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm	927140 700
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125