

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G,
Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Sijointus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
----------------------------	----

Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	850 mm
Työntökahva	ei
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason syvyys	750 mm
Paino	67,1 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	125 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston korkeus	200 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Sarja	vario
Sarja	vario
Työtason pituus	1000 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason paksuus	50 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän materiaali	polyuretaani
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Iskunvaimennin	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
ComfortClose	ei
alaslaskettava	ei
Laatikoiden lukumäärä	1

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm	927140 700