

Garant GRIDLINE

Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
----------------------------	----

Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikoston korkeus	200 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Työtason materiaali	Bambu
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Sarja	vario
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Korkeus	950 mm
Työntökahva	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
ComfortClose	ei
Työtason syvyys	750 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työtason pituus	1000 mm
Paino	63,3 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	125 mm
Työtason paksuus	50 mm
alaslaskettava	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm	927140 700
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125