

Garant GRIDLINE

Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923501 1000
GTIN	4062406118297
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosaa ja pyörät, 2 x liitoslevypari, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1000 mm
Työntökahva	ei
Iskunvaimennin	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Sarja	vario
Sarja	vario
Laatikoiden lukumäärä	0
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Paino	45,3 kg
alaslaskettava	ei
ComfortClose	ei
Työtason materiaali	Bambu
Korkeus	850 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm

927140 700