

Garant GRIDLINE

Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 923517 1000/1 |
| GTIN | 4062406118280 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---|
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 |
|---|---|

| | |
|--|---------------|
| Paino | 58,3 kg |
| Vetolaatikoston korkeus | 200 mm |
| Työtason pituus | 1000 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä |
| Työtason materiaali | Eluplan tumma |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 125 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 |
| ComfortClose | ei |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| pyörialustan enimmäiskantokyky | 250 kg |
| Korkeus | 950 mm |
| Työntökahva | ei |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 |
| Pyörän Ø kääntyvä pyörä | 125 mm |
| Pyörän materiaali | polyuretaani |
| Sarja | vario |
| Sarja | vario |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| Pyörän Ø kiinteä pyörä | 125 mm |
| alaslaskettava | ei |
| Iskunvaimennin | ei |
| Vetolaatikoston leveys | 600 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden |

| | |
|--|--|
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 950 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 20×20G |
| Tuotetyyppi | Siirrettävä työpenkki |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |
| Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm | 927140 700 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm | 927805 125 |