

Garant GRIDLINE

Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923517 1000
GTIN	4062406118341
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosaa ja pyörät, 2 x liitoslevy pari, hyllytaso, työtaso.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2

Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Iskunvaimennin	ei
Työtason paksuus	50 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	950 mm
alaslaskettava	ei
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Työtason syvyys	750 mm
Työntökahva	ei
Paino	41,5 kg
Työtason pituus	1000 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Sarja	vario
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm

927140 700