

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G,  
Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosaa ja pyörät, laatikostorunko ja vetolaatikko, hyllytaso, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
-------------------------------	-------

Sarja	vario
Sarja	vario
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän materiaali	polyuretaani
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon leveys	600 mm
Iskunvaimennin	ei
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Vetolaatikon korkeus	200 mm
Laatikoiden lukumäärä	1
Paino	68,3 kg
Työtason pituus	1000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työntökahva	ei
Laatikokehys hyötykorkeus	125 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
alaslaskettava	ei
Vetolaatikon syvyys	650 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Korkeus	950 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm	927140 700
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21