

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923504 1000
GTIN	4062406118303
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosaa ja pyörät, 2 x liitoslevypari, hyllytaso, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työntökahva	ei
pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2

Sarja	vario
Sarja	vario
Paino	50,3 kg
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Korkeus	850 mm
ComfortClose	ei
alaslaskettava	ei
Työtason paksuus	50 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Työtason syvyys	750 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Työtason pituus	1000 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Iskunvaimennin	ei
Laatikoiden lukumäärä	0
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

---

## Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm

---

927140 700