

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä Vario-työpenkki, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Tason pituus mm / laatikoiden lukumäärä: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923511 1000
GTIN	4062406118327
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, hyllytaso, syvyys 300 mm. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kulutuspinna polyuretaania, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosaa ja pyörät, 2 × liitoslevyypari, hyllytaso, työtaso.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	950 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Sarja	vario
Sarja	vario

pyöräalustan enimmäiskantokyky	250 kg
ComfortClose	ei
Paino	46,5 kg
Työtason syvyys	750 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Iskunvaimennin	ei
Työtason materiaali	Bambu
Työntökahva	ei
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikoiden lukumäärä	0
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
alaslaskettava	ei
Pyörän materiaali	polyuretaani
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1000 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

---

## Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 700 mm

---

927140 700