

Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 0511G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 0511G
GTIN	4045197723413
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Eryityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytyöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	5 mm
Enimmäiskierrosluku	95000 min ⁻¹
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	11 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää