

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Korkeus	850 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötösyvyys	500 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	126 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 2000 mm	951951 2000
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950320 75/3
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä
300/2

927600 300/2