

bimos

Istuma-seisomatuoli – ESD, PU-vaaho, suojatulpilla, Tyyppi: ESD**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972701 ESD |
| GTIN | 4016849562834 |
| Tuoteluokka | 96B |

Kuvaus**Malli:**

Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko (Ø 600 mm). **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

Käyttö:

Ilhanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Nousuapuväline – työskentelykorkeuksille 720 – 1000 mm.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------------|
| Istuimen leveys | 340 mm |
| Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Standardi | DIN 68877 |
| Istuinmateriaalin väri | musta |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi |
| Selkänojan korkeus | 190 mm |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka |
| Istuimen kallistussäädettävä | ei |
| Jalkaristikon materiaali | Alumiini, kiillotettu |
| Istuimen syvyys | 300 mm |
| Jalkaristikon rakenne | suojatulpat |
| Jalkaristikon Ø | 580 mm |
| Istuinpinnan materiaali | PU-vaaho |
| selkänojallinen | kyllä |
| Tuolin kantavuus | 120 kg |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Korkeudensäätöalue | 510 - 780 mm |
| Tuotetyyppi | ESD-seisomatuki |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|--------|
| ESD-suojatulpat(1 sarja = 5 kpl) | 963190 |
|----------------------------------|--------|