


Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/2mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922594 2000/2 |
| GTIN         | 4062406214661 |
| Tuoteluokka  | 9GG           |

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Vetolaatikoston korkeus    | 300 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Paino  | 127 kg   |
| Korkeus  | 950 mm   |
| Työtason syvyys  | 750 mm   |
| Työtason paksuus   | 50 mm  |
| Laatikoiden lukumäärä  | 2  |
| Sarja  | vario  |
| Laatikostokehys hyötykorkeus   | 225 mm   |
| Vetolaatikon hyötyleveys   | 500 mm   |
| Vetolaatikoston syvyys   | 650 mm   |
| Vetolaatikoston leveys   | 600 mm   |
| Työtason pituus  | 2000 mm  |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G   | 20   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys   | 500 mm   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg   |
| Vetolaatikoiden hyötyala G   | 20×20  |
| Rakennetyyppi  | Teräsputkirakenne  |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpöydän korkeus  | 950 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus   | 75 kg  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                                | 100 %  |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite   | 20×20G   |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|  |              |
|--|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm                              | 927800 75    |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm                             | 927800 150   |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21                                  | 914227 KO21  |
| Jalkaosa Korkeus 900 mm  | 927000 900   |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2        | 927600 300/2 |
| Liitoslevy Tyyppi 1  | 927122 1     |
| Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm | 926081 2000  |