

bimos

Istuma-seisomatuoli – ESD, PU-vaaho, suojatulpat ja jalkarengas, Tyyppi: ESD



Tilaustiedot

Tilausnumero	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Viisihaarainen alumiininen jalkaristikko (Ø 600 mm). **Kaasjousi** portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch PU -vaahtoa. **Pehmeä, luistamaton istuttavuus**, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). **Ergonominen selkänoja** (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. PU-vaaho, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

Käyttö:

Ihanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.

Nousuapuväline – työskentelykorkeuksille 720 – 1000 mm.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 68877
-----------	-----------

Jalkaristikon Ø	580 mm
selkänojallinen	kyllä
Istuimen syvyys	300 mm
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Jalkaristikon materiaali	Alumiini, kiillotettu
Istuimen kallistussäädettävä	ei
Selkänojan korkeus	190 mm
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Istuimen leveys	340 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	510 - 780 mm
Tuotetyyppi	ESD-seisomatuki

Tarvikkeet

ESD-suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963190
----------------------------------	--------