

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki 5S, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	922864 1500
GTIN	4062406118532
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg.

Sijointu:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 125, 150, 250

Toimituksen sisältö:

1 x jalkaosu, 1 x liitoslevy pari, laatikkostorunko, työtasu.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Ei muutettavissa.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	850 mm

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	121 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikoiden lukumäärä	5
Työtason paksuus	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927800 250

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800